

dametric 

VIM-T2

VAL0116214 / SKC9691128




PRZETWORNIK DRGAŃ

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Valmet 

1 SZKIC



2 DANE TECHNICZNE

Nr artykułu: VIM-T2 / VAL0116214 / SKC9691128
Śruba mocująca: M6, (w ramach dostawy)
Moment dokręcania: 3,4 Nm (30 in-lbs)
Przyłącze: 2-stykowy wtyk męski dla kabla K-VIMS25
Zakres temperatur: -50 do 120 °C
Masa: 70 g

3 OPIS

Przetwornik VIM-T2 jest akcelerometrem do pomiaru drgań promieniowych w młynie rozbijającym masę celulozową. Przetwornik jest montowany w obudowie wału i podłączany kablem K-VIMS25 do monitora VIM-RM1 w szafie RMS.

4 KONTAKT

Sprzedaż, rozwój, produkcja i serwis:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva, Sweden
Telefon: +46-8 556 477 00 Telefaks: +46-8 556 477 29
e-mail: service@dametric.se Strona internetowa: www.dametric.se

dametric 

Valmet 